

**Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 14X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	610950 14X15
GTIN	4045197159274
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

maximal käftbredd b1	33 mm
maximal käftbredd b2	35 mm
Nyckelvidd ₁	14 mm
maximal käfthöjd h	6 mm
Nyckelvidd ₂	15 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	186 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad

Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel