

**Dubbla u-nycklar, fosfaterad, Nyckelvidder: 30X34mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 610900 30X34 |
| GTIN | 4045197384348 |
| Artikelklass | 62A |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|----------|
| Nyckelvidd ₂ | 34 mm |
| maximal käftbredd b1 | 66 mm |
| Nyckelvidd ₁ | 30 mm |
| maximal käfthöjd h | 10 mm |
| maximal käftbredd b2 | 75 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| nyckellängd L | 302 mm |
| Norm | DIN 3110 |
| Norm | ISO 3318 |
| Käftvinkel 1 | 15 grad |
| Käftvinkel 2 | 15 grad |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Yta | fosfaterad |
| Produktnamnsattribut | fosfaterad |
| gnistfri | nej |
| Samma nyckelvidd i båda ändar | nej |
| Produktslag | Skruvnyckel |