



Slätvalsrulle konvex, rull-Ø: 15mm



Beställningsdata

Ordernummer	291440 15
GTIN	4030741009327
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Svarvad och polerad ($R_z = 4 \mu\text{m}$).

Konvexa HSS-slätvalsrullar – typ RRE.

Fördel:

- **Bättre ytjämnhet.**
- **Härdning av ytor.**
- **Kortare processtid.**

Användningsdata:

För slätvalsrullar till cylindriska arbetsstycken.

Passar till:

Lettringsverktyg; nr 290000; 290001

Teknisk beskrivning

rullhåls-Ø	4 mm
rull-Ø	15 mm
rullbredd	4 mm

Skärmaterial	HSS
Råhetsvärde	4 µm
Form	konvex
Typ	RRE
Produktslag	Slätvalsverktyg