



Slätvalsrulle konvex, rull-Ø: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	291440 25
GTIN	4030741009693
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Svarvad och polerad ($R_z = 4 \mu\text{m}$).

Konvexa HSS-slätvalsrullar – typ RRE.

Fördel:

- **Bättre ytjämnhet.**
- **Härdning av ytor.**
- **Kortare processtid.**

Användningsdata:

För slätvalsrullar till cylindriska arbetsstycken.

Passar till:

Lettringsverktyg: Nr 290004

Teknisk beskrivning

rullhåls-Ø	6 mm
rull-Ø	25 mm
rullbredd	8 mm

Skärmaterial	HSS
Råhetsvärde	4 µm
Form	konvex
Typ	RRE
Produktslag	Slätvalsverktyg