

## Kontorshylla påbyggnadsställ, Djup 300 mm, Höjd/ hyllplans-bredd: 2300/1000mm



### Beställningsdata

Ordernummer	990591 2300/1000
GTIN	4004514219961
Artikelklass	96P

### Beskrivning

#### Utförande:

Ohålad T-profilramfront och hyllor.

Förstyvning genom krysstag. Anslagslister förhindrar att pärmar eller dokument skjuts igenom.

Täckgolvet har ingen anslagslist.

#### Maximal bärförmåga: 85 kg per hylla.

Hyllställsdjup 300 mm: rymmer upp till 96 pärmar per fält vid höjden 2300 mm.

#### Beskrivning:

Påbyggnadsmått:

Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm

Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm

Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

Knäcklängd: max. 600 mm

#### OBS!:

- **Hylla med ett höjd/djupförhållande som överstiger 5:1 måste säkras så att den inte välter.**
- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.**

### Teknisk beskrivning

höjd	2300 mm
Bredd	1000 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	1006 mm
Djup	300 mm
antal hyllor	7
Hyllplanets tjocklek	25 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	Djup 300 mm
Produktslag	Pärmhyllställ

---

## Tillbehör

Klämfot	990852
---------	--------