

## Kontorshylla grundhyllställ, Djup 600 mm, Höjd/ hyllplans-bredd: 2300/1000mm



### Beställningsdata

Ordernummer	990595 2300/1000
GTIN	4004514220141
Artikelklass	96P

### Beskrivning

#### Utförande:

Ohålad T-profilramfront och hyllor.

Förstyvning genom längsgående regel. Mittanslag förhindrar att pärmar eller dokument skjuts igenom. Täckgolvet har inget mittanslag.

#### Maximal bärförmåga: 150 kg per hylla.

Hyllställsdjup 600 mm: Kan användas på båda sidor. Rymmer upp till 192 pärmar per fält vid höjden 2300 mm.

#### Beskrivning:

Påbyggnadsmått:

Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm

Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm

Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

Knäcklängd: max. 600 mm

#### OBS!:

- **Hylla med ett höjd/djupförhållande som överstiger 5:1 måste säkras så att den inte välter.**
- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.**

### Teknisk beskrivning

Påbyggnadsmått grundställ bredd	1060 mm
---------------------------------	---------

Bredd	1000 mm
antal hyllor	7
Djup	600 mm
höjd	2300 mm
Hyllplanets tjocklek	25 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	Djup 600 mm
Produktslag	Pärmhyllställ

## Tillbehör

Klämfot	990852
---------	--------