



Sidavbitare VDE-isolerad, med säkringsögla, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	706040 160
GTIN	4003773081463
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Tång med säkerhetsögla för montering av fallskydd. Säkringsögla sammansvetsad med grepphylsan, dynamiskt belastningsbar upp till 3 m fallhöjd.

Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Användningsdata:

För användning vid konstruktions- och anläggningsarbeten, byggnadsunderhåll, för industriklättrare, takäggare, vid monterbyggnad osv.

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

OBS!:

Fler utföranden och storlekar levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2 mm
Produktslag	Skärande tång

Tillbehör

FästanordningSpiralrep Typ T2T	098245 T2T
karbinhakeSTEEL D TRI	098195
karbinhakeDOUBLE TRI	098194
FästanordningBungee Bärförmåga 15,9 kg	098240 15,9
karbinhakeOVALSTEEL SC Typ	098196