



Precisionsspärrskaft "Zyklop Metal", omställbart, 1/4 tum med utstötare



Beställningsdata

Ordernummer	632295
GTIN	4013288174024
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.

Med omställningsspak för höger- och vänstergång.

Med utstötare

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Antal tänder: 72

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	8004 A
fyrkantsfäste	1/4 tum
totallängd	141 mm
Antal tänder	72
Arbetsvinkel	5 grad
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
Produktslag	Spärrhuvud

