




12-kantshylsa 1/4 tum, nyckelvidd: 5mm



Beställningsdata

Ordernummer	630950 5
GTIN	4018754000302
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Hylsan glider inte över skruvhörn och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundbearbetad yta med **AS-Drive** profil.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 630929

Teknisk beskrivning

Längd	23 mm
nyckelvidd	5 mm
Ø utgångssidan	7,9 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum

Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats