



## LED-maskinbelysning plan, Typ: 560 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	081436 560
GTIN	4260131236051
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

Robusta LED-maskinbelysningar i **aluminiumhus** och en satinerad akrylskiva för **jämn belysning i 160 grader**.

- **Låg reflektion, bländ- och flimmerfri.**
- **Anslutning till 24 V nättaggregat eller 24 V maskinstyrning.**
- **Vattentät enligt IP67.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive 2x gummiklädda magneter, nättaggregat.

IP-skyddsklass: IP 67

ljuseffekt: 25 W

ljusflöde: 2400 lm

Energieffektivitetsklass : A

total bredd: 50 mm

totalhöjd: 15 mm

### Teknisk beskrivning

Ljuseffekt	25 W
Ljusflöde	2400 lm
Energieffektivitetsklass	A
Belysning	LED-modul

totalhöjd	15 mm
total bredd	50 mm
ATEX-zon	ingen
IP-skyddsklass	IP 67