

**Monteringstång, långt utförande, vinklad 45°, totallängd: 280mm****Beställningsdata**

Ordernummer	713780 280
GTIN	4003773079422
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Gör det möjligt att säkert gripa, hålla fast och styra små kopparrör, skruvar och kablar samt andra runda föremål genom frästa spår med slät yta. Svartfosfaterad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Användningsdata:

Lämpar sig för grepp-, justerings- och monteringsarbeten på svårtillgängliga ställen tack vare smal, mycket lång konstruktionsform.

Norm:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

käftlängd	70 mm
totallängd	280 mm
vikt	235 g
U-form	oval/spetsig
Norm	DIN ISO 5743
backarnas utförande	vinklad 45°, räfflade gripytor
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat

Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud
Produktslag	Tång