




Sexkantinsats 1/4 tum, nyckelvidd: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	631000 6
GTIN	4018754000029
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över skruvhörn och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundbearbetad yta med **AS-Drive** profil. Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 631029

Teknisk beskrivning

Längd	23 mm
nyckelvidd	6 mm
Ø utgångssidan	9,2 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum

Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	HPQ®-högkapacitetsstål
Produktslag	Hylsnyckelinsats