



Invändiga svarvstål höger motsvarande DIN 4973 (ISO 8), M20, skaftstorlek: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	296330 10
GTIN	4045197884770
Artikelklass	22E

Beskrivning

Utförande:

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Teknisk beskrivning

skaftstorlek	10 mm
För hål från Ø	18 mm
totallängd	150 mm
Skärmaterial	M20
Produktslag	Svarvstål