

HOLEX**Invändiga svarvstål höger motsvarande DIN 4973 (ISO 8), M20, skaftstorlek: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	296330 16
GTIN	4045197884794
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Teknisk beskrivning

För håll från Ø	27 mm
skaftstorlek	16 mm
totallängd	210 mm
Skärmaterial	M20
Produktslag	Svarvstål