

HOLEX**Invändiga svarvstål höger motsvarande DIN 4973 (ISO 8), M20, skaftstorlek: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	296330 25
GTIN	4045197884817
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermitterent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Teknisk beskrivning

skaftstorlek	25 mm
För hål från Ø	43 mm
totallängd	300 mm
Skärmaterial	M20
Produktslag	Svarvstål