

**HOLEX****Invändiga hörnsvarvstål höger motsvarande DIN 4974 (ISO 9), M20, skافتstorlek: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	296430 10
GTIN	4045197884824
Artikelklass	22E

**Beskrivning****Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

**Användningsdata:**

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

**Observera:**

Vid grovbearbetning och intermitterent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

**Teknisk beskrivning**

skافتstorlek	10 mm
För hål från Ø	18 mm
totallängd	150 mm
Skärmaterial	M20
Produktslag	Svarvstål