



Invändiga hörnsvarvstål höger motsvarande DIN 4974 (ISO 9), M20, skaftstorlek: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	296430 12
GTIN	4045197884831
Artikelklass	22E

Beskrivning

Utförande:

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Teknisk beskrivning

skaftstorlek	12 mm
För hål från Ø	21 mm
totallängd	180 mm
Skärmaterial	M20
Produktslag	Svarvstål