

FLUKE.

## Spännings- och kontinuitetsprovare, Typ: T130



### Beställningsdata

Ordernummer	473090 T130
GTIN	095969610506
Artikelklass	47H

### Beskrivning

**Utförande:**

Tvåpolig spänningsprovare med ergonomisk enhandsmanövrering för stickuttag. Mätvärdesdisplay med bakgrundsbelysning. Batterinivåindikering - uppmätt spänning kan visas även om batteriet är urladdat. Utskjutbara mätspetsar med slitageindikator. **VDE-utförande**

**Funktion:**

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**Användningsdata:**

För professionell spännings-, polaritets- och kontinuitetsprovning i flera steg.

**Norm:**

**HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.**

### Teknisk beskrivning

provström för FI/RCD-skyddsbrytare	ja
visning	LED / LCD
indikeringsintervall AC	6 - 690 V

indikeringsintervall DC	6 - 690 V
fasprovning	100V – 690V
Kalibrering	I1
mätpunktsbelysning	ja
provning av fasföljd	ja
polaritetsprovning	ja
kontinuitetsprovning	optiskt / akustiskt
överspänningskategori	CAT IV 600 V
överspänningskategori	CAT III 690 V
IP-skyddsklass	IP 64
frekvensmätning	40 - 400 Hz
Kan även användas som ficklampa	ja
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Spänningsprovare

## Tjänster

KalibreringSpänningsprovare Typ S	027120 S
DAkKS-kalibreringSpänningsprovare Typ S	027160 S

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------