

FLUKE.

Spännings- och kontinuitetsprovare, Typ: T90



Beställningsdata

Ordernummer	473090 T90
GTIN	095969599672
Artikelklass	47H

Beskrivning

Utförande:

Tvåpolig spänningsprovare med ergonomisk enhandsmanövrering för stickuttag. Mätvärdesdisplay med bakgrundsbelysning. Batterinivåindikering - uppmätt spänning kan visas även om batteriet är urladdat. Utskjutbara mätspetsar med slitageindikator.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings-, polaritets- och kontinuitetsprovning i flera steg.

Norm:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Teknisk beskrivning

frekvensmätning	40 - 400 Hz
provström för FI/RCD-skyddsbrytare	ja
kontinuitetsprovning	optiskt / akustiskt

indikeringsintervall AC	12 - 690 V
Kalibrering	I1
IP-skyddsklass	IP 54
överspänningskategori	CAT III 600 V
överspänningskategori	CAT II 690 V
indikeringsintervall DC	12 - 690 V
polaritetsprovning	ja
visning	LED
Kan även användas som ficklampa	ja
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Spänningsprovare

Tjänster

KalibreringSpänningsprovare Typ S	027120 S
DAkKS-kalibreringSpänningsprovare Typ S	027160 S

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------