

FLUKE®

Värmebildkamera, Typ: TIS10



Beställningsdata

Ordernummer	474035 TIS10
GTIN	95969798822
Artikelklass	47H

Beskrivning

Utförande:

Kamera för synlig återgivning av infraröd strålning. **3,5 tum display**. Inbyggd digitalkamera med **bild i bild-läge**: Överlagring av synlig bild och värmebild för enkel identifiering av problem och läge.

Fluke Connect kopplar ditt mätinstrument till din smartphone via Bluetooth.

- **Säkring av mätningar och bilder.**
- **Utarbetande och sändning av rapporter per e-post direkt från din smartphone.**

Användningsdata:

För förebyggande underhåll och övervakning av både mekaniska och elektriska anläggningar eller produktionsprocesser. Mycket lämplig för underhåll, byggarbeten, värme och installation samt Facility Management och fastighetsteknik.

leveransinnehåll:

Inklusive litiumjonbatteri, nätadapter, USB-kabel och vadderad förvaringsväska.

datautgång: Fluke Connect

Kalibrering: Pris på förfrågan

Temperaturområde: -20 - 250 °C

noggrannhet: ± 2°C eller 2 % från mätvärdet

termisk känslighet: 0,15 K

Bilduppdateringsfrekvens: 9 Hz

Synfält: 35,7×26,8 grad

detektorstorlek: 80×60 px

Teknisk beskrivning

Synfält	35,7×26,8 grad
detektorstorlek	80×60 px
termisk känslighet	0,15 K
Temperaturområde	-20 - 250 °C
noggrannhet	± 2 °C eller 2 % av mätvärdet
Bilduppdateringsfrekvens	9 Hz
minimalt fokusavstånd	0,45 m
datautgång	Fluke Connect
Kalibrering	Pris på förfrågan
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Värmebildkamera