

HOLEX**Invändigt gängstål höger motsvarande DIN 283 (ISO 13), M20, skaftstorlek: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	297185 16
GTIN	4045197885739
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermitterent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Teknisk beskrivning

För hål från Ø	36 mm
skaftstorlek	16 mm
totallängd	180 mm
Skärmaterial	M20
Produktslag	Svarvstål