

**Gängsvarvstål höger motsvarande DIN 282 (ISO 12), M20, skaftstorlek: 20mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 297165 20 |
| GTIN | 4045197885685 |
| Artikelklass | 22E |

Beskrivning**Utförande:**

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|-----------|
| skaftstorlek | 20 mm |
| totallängd | 140 mm |
| Skärmaterial | M20 |
| Produktslag | Svarvstål |