

bimos

Arbetsnurrstol, polyuretanskumplast, med glidknappar, låg, Färg: BLACK**Beställningsdata**

Ordernummer	965300 BLACK
GTIN	4016849625102
Artikelklass	96B

Beskrivning**Utförande:**

Sits och ryggstöd av mjukt polyuretanskum. Lättskött, tvättbar, robust och motståndskraftig mot lätta syror och lutar och mot mekanisk påverkan.

Ergonomisk komfortstoppning med svankstöd och praktiskt skjuthandtag.

Norm:**DIN 68877****Teknisk beskrivning**

sitsdjup	470 mm
Armstödsparret kan anpassas	ja
Höjdställningstyp	Spak för höjdställning
Material sitsyta	PU-skum
ryggstöd höjd	580 mm
Fotkors utförande	Glidknappar

färg sitsmaterial	svart
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
steglös höjdinställning	ja
vikt	14 kg
Material fotkors	Stål
Material ryggstöd	PU-skum
sitsbredd	460 mm
Serie	Work-Tec
Utförande	utan rullar
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	450 - 630 mm
Produktslag	Arbetsstol

Tillbehör

Glidskena(1 sats = 5 st)	963188
--------------------------	--------