

bimos

**Arbetsnurrstol, polyuretanskumplast, med glidknappar och fotring, hög,  
Färg: BLACK****Beställningsdata**

Ordernummer	965302 BLACK
GTIN	4016849625539
Artikelklass	96B

**Beskrivning****Utförande:**

Sits och ryggstöd av mjukt polyuretanskum. Lättskött, tvättbar, robust och motståndskraftig mot lätta syror och lutar och mot mekanisk påverkan.

Ergonomisk komfortstoppning med svankstöd och praktiskt skjuthandtag.

**Norm:****DIN 68877****Teknisk beskrivning**

Armstödsparat kan anpassas	ja
Material ryggstöd	PU-skum
sitsbredd	460 mm
Höjdställningstyp	Spak för höjdställning
Fotkors utförande	Glidknappar med fotring
steglös höjdställning	ja

ryggstöd höjd	580 mm
Material fotkors	Stål
sitsdjup	470 mm
färg sitsmaterial	svart
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Höjdställning utförande	Gasfjäder
vikt	16 kg
Material sitsyta	PU-skum
Serie	Work-Tec
Utförande	hög sitshöjd
lyftförmåga stol	120 kg
höjdställningsområde	590 - 860 mm
Produktslag	Arbetsstol

---

## Tillbehör

Glidskena(1 sats = 5 st)

963188