

**Sexkantinsats 1/4 tum, nyckelvidd: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	631020 5
GTIN	4045197161772
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

**Norm:**

**DIN 3124-S**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**OBS!:**

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 631032; HOLEX: nr 631022).

**Teknisk beskrivning**

Längd	25 mm
Ø utgångssidan	7,9 mm
nyckelvidd	5 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Produktlag

Hylsnyckelinsats