

**KERN****Plattformsvåg, typ EOB, maximal kapacitet: 150Lkg****Beställningsdata**

Ordernummer	479600 150L
GTIN	4045761124738
Artikelklass	47D

**Beskrivning****Utförande:**

- **Robust paketvåg för godsavsändning.**
- **Mycket lätt att använda via fyra knappar.**
- **Displayenhet med sifferhöjd 25 mm, kan lossas från plattformen och placeras/monteras fristående via en ca 2 m lång, flexibel kabel.**
- **Nät- och batteridrift, automatisk avstängning efter 3 minuter.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive nätadapter och väggfäste för displayenhet.

**Specialtillbehör:**

6 batterier nr 081561 storlek LR6, stativ för displayenhet på begäran.

**Teknisk beskrivning**

reproducerbarhet	50 g
indikeringsenhetens höjd	50 mm
indikeringsenhetens djup	110 mm
vågplattans mått	550×550 mm
nettovikt	11 kg

indikeringensenhets bredd	215 mm
avläsning	50 g
Kalibrering	Pris på förfrågan
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	6
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Sifferhöjd displayenhet	25 mm
Produktslag	Plattformsvåg

### Tjänster

KalibreringVåg maximal kapacitet 150 kg	027700 150
DAkKS-kalibreringVåg maximal kapacitet 180	027710 180

### Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------