

**Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 21X23mm****Beställningsdata**

Ordernummer	610950 21X23
GTIN	4045197280794
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

maximal käftbredd b1	47 mm
Nyckelvidd ₂	23 mm
Nyckelvidd ₁	21 mm
maximal käfthöjd h	8 mm
maximal käftbredd b2	51 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	245 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad

Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel