



Liten dubbel u-nyckel, nyckelvidd: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	612200 8
GTIN	4018754018598
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Mycket tunna huvuden. Olika käftvinklar (15° och 75°), samma nyckelvidd på båda sidor.

Användningsdata:

Speciellt för monteringsarbeten i trånga utrymmen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

maximal käftbredd b1	16,8 mm
Nyckelvidd ₁	8 mm
maximal käfthöjd h	3 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	96 mm
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	75 grad
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	flagningssäker förokromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel

