

**Dubbla u-nycklar, förkromad, Nyckelvidder: 27X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	610950 27X30
GTIN	4045197159380
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

maximal käftbredd b2	66 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	27 mm
maximal käfthöjd h	10 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	30 mm
maximal käftbredd b1	60 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	274 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad

Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
gnistfri	nej
Samma nyckelvidd i båda ändar	nej
Produktslag	Skruvnyckel