

**MIRKA****Slippapper med kardborre ABRANET®, 81×133 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	567845 80
GTIN	6416868540376
Artikelklass	56M

**Beskrivning****Utförande:**

Slipskivor med kardborrband bestående av slipkornbelagd polyamidväv med **nätartad struktur** och tusentals hål.

**Fördel:**

- **dammfri slipning: mycket liten arbetsplats- och miljöbelastning.**
- **rondellen sätts inte igen (du slipper ytdefekter och dammknölar)**
- **Garanterat bättre ytkvalitet och mindre slipmedelsförbrukning.**
- **Hög effektivitet – mångdubbelt bättre avverkning beroende på ytan.**

**Användningsdata:**

ABRANET®-kardborrband för användning på planslipar eller för manuell användning med handslipklots nr 567856.

Slipning av lack, spackel, primer, (fiberarmerad) plast, icke järnmetall- och aluminiumlegeringar, möbelkomponenter.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	80
Serie	ABRANET®
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Slippapper bredd	81 mm
Slippapper längd	133 mm
Produktnamnsattribut	81×133 mm
Produktslag	Slippapper med kardborrband

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
torrt	lämplig		