

Korkon**IMPACT hylsnyckelhylsa sexkant, 1 tum, nyckelvidd: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	653010 32
GTIN	14991644435163
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Norm:**DIN 3129****Material:**

Krom-molybdenstål, ytan manganfosfaterad.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	32 mm
Längd	62 mm
Ø utgångssidan	51,5 mm
fyrkantfäste	1 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar

lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Gummiring för hylsor, 3/4 tum	652800
Kopplingsstift för hylsor, 3/4 tum	652900