



## Stödtallrik med kardborre, M14, Utvändig Ø: 150mm



### Beställningsdata

Ordernummer	567760 150
GTIN	2050001029522
Artikelklass	52M

### Beskrivning

#### Utförande:

**Häft sida med kardborrfäste**, för säker montering av kardborrondeller.

Stabil **stödtallrik** för allmänna sliparbeten.

#### Användningsdata:

**M14-gänga** för direkt uppspanning på vinkelslipmaskiner, högst **80 m/s**.

#### OBS!:

Stödtallrikar med kardborrfäste passar **inte** slipnylonrondeller nr 566902–566950.

### Teknisk beskrivning

maximal periferihastighet	80 m/s
Utvändig Ø	150 mm
Hårdhetsgrad	medel
Gänga	M14
Produktslag	Stödrondell