

**IMPACT snabbyteschuck, 3/4 tum****Beställningsdata**

Ordernummer	652650
GTIN	4045197286130
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

fyrkantsfäste: 3/4 tum

fyrkantsfäste: 3/4 tum

totallängd: 81 mm

fyrkantfäste: 3/4 tum

Teknisk beskrivning

fyrkantfäste	3/4 tum
totallängd	81 mm
fyrkantsfäste	3/4 tum
Material	Krommolybdenstål
Yta	brunerad
lämpar sig för maskinanvändning	ja

Produktslag

Skarvdel

Tillbehör

Gummiring för hylsor, 3/4 tum

652800

Kopplingsstift för hylsor, 3/4 tum

652900