

**Koken****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/4 tum tunnväggig, lång, nyckelvidd: 36mm****Beställningsdata**

Ordernummer	652210 36
GTIN	4991644413102
Artikelklass	63R

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	36 mm
Längd	100 mm
Ø utgångssidan	51,8 mm
fyrkantsfäste	3/4 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

---

**Tillbehör**

Gummiring för hylsor, 3/4 tum	652800
Kopplingsstift för hylsor, 3/4 tum	652900