

**Koken****IMPACT hylsnyckelhylsa sexkant, 1 tum, nyckelvidd: 41 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	653010 41
GTIN	4991644435258
Artikelklass	63R

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Norm:**

**DIN 3129**

**Material:**

Krom-molybdenstål, ytan manganfosfaterad.

**OBS!:**

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	41 mm
Längd	66 mm
Ø utgångssidan	62,8 mm
fyrkantfäste	1 tum
Drivprofil	Sexkanthylsnycklar

lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

---

## Tillbehör

Gummiring för hylsor, 3/4 tum	652800
Kopplingsstift för hylsor, 3/4 tum	652900