

**Dubbel U-nyckel DIN 895, nyckelvidder: 13X17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613000 13X17
GTIN	4045197384522
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 895

Material:

Specialstål (hållfasthet 1200–1400 N/mm²).

Svart yta.

Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h	7 mm
Nyckelvidd ₂	17 mm
Nyckelvidd ₁	13 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	165 mm
Norm	DIN 895
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Material	Specialstål
Yta	brunerad
Produktslag	Skruvnyckel

