

**Garant****Sexkantshylsa 3/8 tum Surface Drive, nyckelvidd: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637125 9
GTIN	4045197497246
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Hylsutförandet Surface Drive medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

Ø utgångssidan	13,4 mm
nyckelvidd	9 mm
Längd	25,5 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Sexkantsnyckelprofil	Surfacedrive
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Material	Kromvanadinstål

Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats