

**Fasta u-nycklar, nyckelvidd: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613300 80
GTIN	4045197385024
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

**Norm:**

**DIN 894**

**Material:**

Specialstål (hållfasthet 1200–1400 N/mm<sup>2</sup>). Svart yta.

**Teknisk beskrivning**

Käfttjocklek $h_{max}$	23 mm
nyckellängd L	670 mm
nyckelvidd	80 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 894
Käftvinkel	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Specialstål
Yta	brunerad
Produktslag	Skruvnyckel

