



## Fasta u-nycklar isolerad, nyckelvidd: 16mm



### Beställningsdata

Ordernummer	613330 16
GTIN	4035894044713
Artikelklass	66A

### Beskrivning

**Utförande:**

Sänksmida, förkromade; med **plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN 60900/ VDE 0682-201**.

**Material:**

Kromvanadinstål.

### Teknisk beskrivning

nyckelvidd	16 mm
Käfttjocklek $h_{max}$	10,7 mm
nyckellängd L	160 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Käftvinkel	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad, med plastisolering
Produktslag	Skruvnyckel

