

Garant**Sexkantshylsa 3/8 tum Surface Drive, nyckelvidd: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637125 19
GTIN	4045197497444
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Hylsutförandet Surface Drive medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Längd	29 mm
nyckelvidd	19 mm
Ø utgångssidan	25,6 mm
nyckelvidd	3/4 tum
fyrkantsfäste	3/8 tum
Sexkantsnyckelprofil	Surfacedrive
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats