

**Dubbel U-nyckel DIN 895, nyckelvidder: 16X18mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 613000 16X18 |
| GTIN | 4045197384546 |
| Artikelklass | 62A |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 895

Material:

Specialstål (hållfasthet 1200–1400 N/mm²).

Svart yta.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|-------------|
| Nyckelvidd ₁ | 16 mm |
| Nyckelvidd ₂ | 18 mm |
| maximal käfthöjd h | 7,5 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| nyckellängd L | 170 mm |
| Norm | DIN 895 |
| Käftvinkel 1 | 15 grad |
| Käftvinkel 2 | 15 grad |
| Material | Specialstål |
| Yta | brunerad |
| Produktslag | Skruvnyckel |

