



## Tolvkantshylsa, 3/8 tum, nyckelvidd: 20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	637000 20
GTIN	4018754002030
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser och **AS-Drive**-profil som skonar skruvar och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

#### Norm:

**DIN 3124**

#### Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

#### OBS!:

<strong>SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 637029</strong>

### Teknisk beskrivning

nyckelvidd	20 mm
Längd	34 mm
Ø utgångssidan	26,2 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum

Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats