

**Fasta u-nycklar, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613300 17
GTIN	4045197384836
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

**Norm:**

**DIN 894**

**Material:**

Specialstål (hållfasthet 1200–1400 N/mm<sup>2</sup>). Svart yta.

**Teknisk beskrivning**

nyckellängd L	165 mm
nyckelvidd	17 mm
Käfftjocklek h <sub>max</sub>	6,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	DIN 894
Käftvinkel	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Specialstål
Yta	brunerad
Produktslag	Skruvnyckel

