



## Sexkantshylsa 3/8 tum, nyckelvidd: 14mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 637200 14     |
| GTIN         | 4018754002955 |
| Artikelklass | 63A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser och **AS-Drive**-profil som skonar skruvar och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

#### Norm:

**DIN 3124**

#### Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

#### OBS!:

<strong>SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 637229</strong>

### Teknisk beskrivning

|                |         |
|----------------|---------|
| nyckelvidd     | 14 mm   |
| Längd          | 30 mm   |
| Ø utgångssidan | 19,4 mm |
| fyrkantsfäste  | 3/8 tum |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Norm                | DIN 3124               |
| Drivprofil          | 6-kant-hylsnycklar     |
| Material            | HPQ®-högkapacitetsstål |
| Yta                 | förkromning på nickel  |
| med AS-drive-profil | ja                     |
| Produktslag         | Hylsnyckelinsats       |