

**Fasta u-nycklar, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 613300 10 |
| GTIN | 4045197384768 |
| Artikelklass | 62A |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 894

Material:

Specialstål (hållfasthet 1200–1400 N/mm²). Svart yta.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-------------|
| nyckelvidd | 10 mm |
| nyckellängd L | 110 mm |
| Käfftjocklek h _{max} | 5 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| Norm | DIN 894 |
| Käftvinkel | 15 grad |
| Tillverkningsprocess | sänksmida |
| Material | Specialstål |
| Yta | brunerad |
| Produktslag | Skruvnyckel |

