



## Sexkantshylsa 3/8 tum, nyckelvidd: 15mm



### Beställningsdata

Ordernummer	637200 15
GTIN	4018754002962
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser och **AS-Drive**-profil som skonar skruvar och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

#### Norm:

**DIN 3124**

#### Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

#### OBS!:

<strong>SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 637229</strong>

### Teknisk beskrivning

nyckelvidd	15 mm
Ø utgångssidan	20,6 mm
Längd	31 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum

Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	HPQ®-högkapacitetsstål
Yta	förkromning på nickel
med AS-drive-profil	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats