

**Garant****Sexkantshylsa 3/8 tum Surface Drive, nyckelvidd: 24mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 637125 24     |
| GTIN         | 4045197523921 |
| Artikelklass | 61A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Hylsutförandet Surface Drive medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| nyckelvidd           | 24 mm                           |
| Längd                | 31 mm                           |
| Ø utgångssidan       | 32 mm                           |
| nyckelvidd           | 15/16 tum                       |
| fyrkantsfäste        | 3/8 tum                         |
| Sexkantsnyckelprofil | Surfacedrive                    |
| Norm                 | DIN 3124                        |
| Drivprofil           | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Material    | Kromvanadinstål  |
| Yta         | förkromad        |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |