

**Dubbel U-nyckel DIN 895, nyckelvidder: 10X11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613000 10X11
GTIN	4045197384478
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

Norm:

DIN 895

Material:

Specialstål (hållfasthet 1200–1400 N/mm²).

Svart yta.

Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h	5,5 mm
Nyckelvidd ₁	10 mm
Nyckelvidd ₂	11 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	130 mm
Norm	DIN 895
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Material	Specialstål
Yta	brunerad
Produktslag	Skruvnyckel

