

Garant**Sexkantshylsa 3/8 tum Surface Drive, nyckelvidd: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637125 13
GTIN	4045197497321
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Hylsutförandet Surface Drive medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	18,4 mm
Längd	25,5 mm
nyckelvidd	13 mm
nyckelvidd	1/2 tum
fyrkantfäste	3/8 tum
Sexkanthylsnyckelprofil	Surfacedrive
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats