

**Sexkantshylsa 3/8 tum, nyckelvidd: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637220 11
GTIN	4045197163172
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Norm:

DIN 3124

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 637232; HOLEX: nr 637222).

Teknisk beskrivning

Längd	25 mm
Ø utgångssidan	15,9 mm
nyckelvidd	11 mm
fyrkantssfäste	3/8 tum
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med AS-drive-profil	nej
Produktslag	Hylsnyckelinsats